


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SR
Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení