

Garant**TK hrubovací a dokončovací fréza MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	205081 10
GTIN	4045197766984
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S **DLC povlakováním sp²** nejnovější generace.

Stabilní a ostré řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Použití:

Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Technický popis

Ø břitu D _c	10 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Ø stopky D _s	10 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm
Počet zubů Z	2
Celková délka L	72 mm
Délka břitu L _c	25 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň

Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	WF
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	330 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	230 m/min	N
CuZn	omezené použití	260 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------