

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 8/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	4,5 mm
Celková délka L	125 mm
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Funkční šířka L_4	8 mm
Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šířka zápichu w	1,5 mm
Šířka stopky b	8 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 12

279815 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500