

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 10/1,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Třída artiklu	21W

## Popis

### Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

## Technický popis

Hloubka zápichu $t_{\max}$	4,5 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkční šířka $L_4$	10 mm
Délka hlavy $L_1$	20,5 mm
Celková délka $L$	120 mm
Šířka zápichu $w$	1,5 mm
Šířka stopky $b$	10 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 4

279815 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500