

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 8/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 8/1,5
GTIN	4045197766069
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Funkční šířka L_4	8 mm
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Celková délka L	125 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	7,5 mm
Šířka stopky b	8 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 12

279815 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500