

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 10/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Šířka zápichu w	1,5 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\text{max}}$	7,5 mm
Délka hlavy $L_1$	20,5 mm
Funkční šířka $L_4$	10 mm
Celková délka L	120 mm
Šířka stopky b	10 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano

Druh produktu

Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 4

279815 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500