

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 8/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Celková délka L	125 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	8 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Hloubka zápichu t <sub>max</sub>	4,5 mm
Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šířka stopky b	8 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 12

279815 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500