

**Garant****Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 20/3Lmm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Třída artiklu	21W

## Popis

### Provedení:

Vyrobena z vysoce pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornění:

Zajížděcí  $\varnothing D_{\min} = 25 \text{ mm}$  až do délky 30,5 mm.

Zajížděcí  $\varnothing D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  na celkové délce.

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	17 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$	27,5 mm
$t_{\max}$ vnitřní obrábění	6 mm
Celková délka L	200 mm
Šroub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Upínací šroub Typ 8

279815 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500