

Garant**Zapichovací destička pravá, HU9315, Šířka drážky m (H13): 1,1mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273900 1,1
GTIN	4045197768100
Třída artiklu	21J

Technický popis

Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	1 mm
Šířka břitu w	1,1 mm
t_{max}	2 mm
Šířka drážky m (H13)	1,1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius R	0,05 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravý
Typ	HU9315
Drážky dle normy	DIN 471
Drážky dle normy	DIN 472

Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 280 mm/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	280 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
CuZn	omezené použití	200 m/min	N
Grafit	omezené použití	70 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		