


Garant**Zapichovací destička levá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 1,1mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273908 1,1
GTIN	4045197768490
Třída artiklu	21J

Technický popis

Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	1 mm
Šířka břitu w	1,1 mm
Šířka drážky m (H13)	1,1 mm
t_{max}	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius R	0,05 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levý
Typ	HB9635
Drážky dle normy	DIN 471
Drážky dle normy	DIN 472

Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 170 mm/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	90 - 140 mm/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
GG(G)	omezené použití	170 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		