

Garant**Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací Ø D1: M10X6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

Použití:

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.

Technický popis

Závit M	M10
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Prodloužení Ø D ₃	18,5 mm
Délka L	37 mm
Ø D ₂	15 mm
Vnější Ø D	21 mm
Maximální utahovací moment	40 Nm
Vnitřní chlazení	ano
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Redukce

