

Garant**Redukční pouzdro pro stopku PSC, SK 40, Rozhraní PSC vnitřní: 5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301275 5 |
| GTIN | 4045197768926 |
| Třída artiklu | 31Z |

Popis**Provedení:**

Broušeny na vnitřní a vnější straně. Do vnitřního závitu provedeného v trubce pro chlazení v držáku nástroje PSC se našroubuje šroub s válcovou hlavou obsažený v adaptéru. Upínací šroub je opatřen otvorem, takže systém je vhodný pro vnitřní chlazení.

Použití:

Pro adaptaci z SK na PSC.

Vhodné pro :

Upínače nástrojů s **polygonovou stopkou (PSC) ISO 26623-1**.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Obvodová házivost: $\leq 3 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 40 mm

Vnější \varnothing D: 50 mm

Délka L: 11 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------|
| Délka vyložení rozměr A | 40 mm |
| Vnější \varnothing D | 50 mm |
| Délka L | 11 mm |
| Upnutí | SK 40 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Norma pro upínání | DIN 69871 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Druh produktu | Upínací adaptér |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308630 40 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308700 40 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308605 40 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308600 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308635 40 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308812 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308660 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308625 40 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40 | 308740 40 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308810 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |

| | |
|---|------------|
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308650 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308610 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308820 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308830 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308615 40 |
| Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M | 308670 40M |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308640 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308720 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308620 40 |