

Garant**Redukční pouzdro pro stopku PSC, HSK-A 63, Rozhraní PSC vnitřní: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306975 4
GTIN	4045197768933
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Broušeny na vnitřní a vnější straně. Do vnitřního závitu provedeného v trubce pro chlazení v držáku nástroje PSC se našroubuje šroub s válcovou hlavou obsažený v adaptéru. Upínací šroub je opatřen otvorem, takže systém je vhodný pro vnitřní chlazení. S otvorem Balluffchip.

Použití:

Pro adaptaci HSK-A na PSC.

Vhodné pro :

Upínače nástrojů s **polygonovou stopkou (PSC) ISO 26623-1**.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č.309890.

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 40 mm

L₁: 54 mm

Technický popis

Vnější Ø D	40 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
L ₁	54 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893

Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Druh produktu	Upínací adaptér