

**Garant****CNC odkládací police, Šířka 1000 mm, Pro nástrojové držáky: SK30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970660 SK30
GTIN	4045197768841
Třída artiklu	91L

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. **Rozsah nastavení v hloubce 130 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90° a šikmo 120°.**

**Vhodné pro:**

Montáž **zavěšením** do **nosných sloupků (skupina 92), CNC regál č. 970680, a vozík na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91).**

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Nosnost nosných sloupků 25 kg;

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál 50 kg.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 80 mm

Hloubka: 155 mm

Počet uložení nástrojů: 21

Osová vzdálenost A: 60 mm

Nosnost při zavěšení do nosných sloupků: 25 kg

Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál: 50 kg

**Technický popis**

Pro nástrojové držáky	SK 30
-----------------------	-------

Šířka	1000 mm
Výška	80 mm
Osová vzdálenost A	60 mm
Počet uložení nástrojů	21
Hloubka	155 mm
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků	25 kg
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál	50 kg
Oblast použití	CNC regál
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Šířka 1000 mm
Druh produktu	Odkládací polička

## Příslušenství

Plastová vložka Typ SK30	947390 SK30
--------------------------	-------------