



Rádlovací kolečko PM, BR 45°, Ø rýhovacího kolečka d₁ × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 25X8/1,0mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 290191 25X8/1,0 |
| GTIN | 4030741178511 |
| Třída artiklu | 29I |

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Upozornění:

Další velikosti a profily k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Ø d ₂ otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm |
| Šířka rýhovacího kolečka b | 8 mm |
| Ø d ₁ rýhovacího kolečka | 25 mm |
| Rozteč zubů | 1 |
| Provedení rýhovacího kolečka | BR 45° |
| Pro normu | DIN 82 |
| Řezný materiál | PM |

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník, plasty | vhodný | 70 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 35 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 45 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 25 m/min | M |
| CuZn | vhodný | 65 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |