



## Rádlovací kolečko PM, BL 45°, Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 10X4/0,6mm



### Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 290186 10X4/0,6 |
| GTIN           | 4030741286339   |
| Třída artiklu  | 29I             |

### Popis

#### Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

#### Upozornění:

**Další velikosti a profily k dodání na poptávku.**

### Technický popis

|  |        |
|--|--------|
| Ø d <sub>2</sub> otvoru rýhovacího kolečka | 4 mm   |
| Šířka rýhovacího kolečka b                 | 4 mm   |
| Rozteč zubů                                | 0,6    |
| Ø d <sub>1</sub> rýhovacího kolečka        | 10 mm  |
| Provedení rýhovacího kolečka               | BL 45° |
| Pro normu                                  | DIN 82 |
| Řezný materiál                             | PM     |

Druh produktu

Rádlovací nástroj

**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník, plasty               | vhodný          | 70 m/min             | N              |
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný          | 35 m/min             | N              |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 60 m/min             | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 45 m/min             | P              |
| Ocel < 900 N/mm              | vhodný          | 30 m/min             | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 50 m/min             | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 25 m/min             | M              |
| CuZn                         | vhodný          | 65 m/min             | N              |
| Olej                         | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.                   | omezené použití |                      |                |
| mokrý min.                   | omezené použití |                      |                |