



Rádlovací kolečko PM, GE 30°, Ø rýhovacího kolečka d₁ × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 10X4/0,5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290196 10X4/0,5
GTIN	4030741267529
Třída artiklu	29I

Popis

Provedení:

Odolné proti opotřebení, ze slinutého kovu.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ø d₂ otvoru rýhovacího kolečka: 4 mm

Technický popis

Šířka rýhovacího kolečka b	4 mm
Ø d ₂ otvoru rýhovacího kolečka	4 mm
Rozteč zubů	0,5
Ø d ₁ rýhovacího kolečka	10 mm
Provedení rýhovacího kolečka	GE 30°
Pro normu	DIN 82

Řezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	35 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
CuZn	vhodný	65 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		