



Rádlovací kolečko PM, AA, Ø rýhovacího kolečka d_1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 20X8/0,8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290161 20X8/0,8
GTIN	4030741172960
Třída artiklu	29I

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Upozornění:

Další velikosti a profily k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø d_2 otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Ø d_1 rýhovacího kolečka	20 mm
Rozteč zubů	0,8
Šířka rýhovacího kolečka b	8 mm
Provedení rýhovacího kolečka	AA
Pro normu	DIN 82
Řezný materiál	PM

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	35 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
CuZn	vhodný	65 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		

Příslušenství

Sada rádlovacích tvářecích nástrojů ECO Typ 20

290050 20

Sada rádlovacích tvářecích nástrojů ECO Typ 16

290050 16