

Garant**Excentrické upínací pouzdro, Ø d H5: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236679 10
GTIN	4045197768964
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Rozsah nastavení v $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Ve spojení s vyvrtávací tyčí pevných rozměrů (č. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm rozsah nastavení k jmenovitému \varnothing .

Použití:

Nástroj pro vytočení na „pevný rozměr“ ve spojení s vyvrtávačem s pevným rozměrem. Upnutí do sklíčidla s \varnothing upínače 25; 32 a 40 mm dle DIN 1835 B.

Upozornění:

Přesné nastavení průměru se provádí na přednastavovacím přístroji přetočením vyvrtávače s pevným rozměrem.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
L_1	57 mm
Tolerance vnějšího \varnothing	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Druh produktu	Upínací pouzdro

