

**Garant****Excentrické upínací pouzdro, Ø d H5: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236679 32
GTIN	4045197769114
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Rozsah nastavení v  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

Ve spojení s vyvrtávací tyčí pevných rozměrů (č. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm rozsah nastavení k jmenovitému  $\varnothing$ .

**Použití:**

Nástroj pro vytočení na „pevný rozměr“ ve spojení s vyvrtávačem s pevným rozměrem. Upnutí do sklíčidla s  $\varnothing$  upínače 25; 32 a 40 mm dle DIN 1835 B.

**Upozornění:**

Přesné nastavení průměru se provádí na přednastavovacím přístroji přetočením vyvrtávače s pevným rozměrem.

**Technický popis**

$\varnothing D$	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	76 mm
$\varnothing d$	32 mm
$L_1$	71 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Tolerance vnějšího $\varnothing$	H5
Druh produktu	Upínací pouzdro

