

**Garant****Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý Ø D: 9,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236677 9,8
GTIN	4045197769121
Třída artiklu	21S

**Popis****Použití:**

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý Ø v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.

Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

**Upozornění:**

Předvrtaný Ø nesmí být menší než Ø  $d_{min}$ .

**Technický popis**

Minimální Ø $d_{min}$	8,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142 HB725
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	85 mm
Ø stopky $D_s$ h6	8 mm
Délka vyložení $L_1$	23 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdem excentru	9,5 - 10,3 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680	8
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	9,8
Vrcholový úhel	180 stupeň
Provedení stopky	DIN 1835 A

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0