

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 45/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 2
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	29 mm
Středové přesazení L_3	16,1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Velikost destiček	16 mm
Šroub podložky	279824 1
1,5° podložka	272620 1,5
Ø stopky D_s	25 mm
Šířka hrdla L_4	24,6 mm
Rozsah použití	Radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub	272500
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272620 1,5
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10