

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 45/16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 272171 45/16 |
| GTIN | 4045197769350 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 2 |
| Celková délka L | 200 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 29 mm |
| Středové přesazení L_3 | 16,1 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Velikost destiček | 16 mm |
| Šroub podložky | 279824 1 |
| 1,5° podložka | 272620 1,5 |
| Ø stopky D_s | 25 mm |
| Šířka hrdla L_4 | 24,6 mm |
| Rozsah použití | radiální vnitřní zapichování |
| Způsob použití | pravá |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Upínací šroub Typ 2 | 279810 2 |
| Šroub pro podložku Typ 1 | 279824 1 |
| Podložka pro závitořeznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň | 272620 1,5 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Upínací šroub | 272500 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |