

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: QC/11**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260409 QC/11
GTIN	4251414902640
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi**.

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód řezná hlava: SDUCR/L 11T3

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení: 15 mm

Celková délka: 20 mm

Technický popis

Vhodný základní držák	264900 – 264908
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
Systém	QC
Středové přesazení	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SDUCR/L 11T3
Celková délka	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Velikost destiček	11 mm
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Upínací šroub	269432
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500