

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: DM/16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261322 DM/16
GTIN	4251414902961
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód řezná hlava: SVUCR/L 16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 49 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 32 mm

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Středové přesazení	27 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	49 mm
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SVUCR/L 16
Celková délka	32 mm
System	DM
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 3
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Upínací šroub	269433
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15