

Vyvrtačací hlava, levý, Systém / velikost destičky: QC/11**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód rezná hlava: SVUCR/L 11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1103..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení: 16 mm

Celková délka: 20 mm

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Celková délka	20 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SVUCR/L 11
Středové přesazení	16 mm
Vhodný základní držák	264900 – 264908
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
System	QC
Ø minimálního předvrtání D _{min}	26 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500