

Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: QC/16**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód řezná hlava: STUCR/L 16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 16T3..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 26 mm

Středové přesazení: 15 mm

Celková délka: 21 mm

Technický popis

Středové přesazení	15 mm
Vhodný základní držák	264900 – 264908
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	STUCR/L 16
Velikost destiček	16 mm
Celková délka	21 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	26 mm
Systém	QC
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Příslušenství

Upínací šroub	269432
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500