


**Základní korpus vyvrtávací tyče ocel QC, 5×D, Systém / Ø stopky: QC/25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

**Upozornění:**

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 205 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 2,5 mm

Montážní šroub: 269025 2

**Technický popis**

Ø stopky	25 mm
Systém	QC
Středové přesazení H základního korpusu	2,5 mm
Montážní šroub	269025 2
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Celková délka L	205 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	264834; 264835
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

---

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm

674242 2