

Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/11**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: SDUCR/L 11T3

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 49 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 32 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 3
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SDUCR/L 11T3
System	DM
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka	32 mm
Středové přesazení	27 mm
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Upínací šroub	269433
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15