

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 10×D, Systém / Ø stopky: DM/40



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264922 DM/40
GTIN	4251414902121
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systém: DM

Celková délka $L_{celk.}$: 528 mm

rozsah, který nelze upnout S: 182,9 mm

Doporučená délka upínání: 160 mm

Montážní šroub: 269025 1

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	528 mm
Doporučená délka upínání	160 mm
Stopka Ø	40 mm
rozsah, který nelze upnout S	182,9 mm

System	DM
Montážní šroub	269025 1
Hloubka vnitřního soustružení do	10×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2