

**Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: QC/07****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14×D.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód řezná hlava: SDUCR/L 0702

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 24 mm

Středové přesazení: 13 mm

Celková délka: 21 mm

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Systém	QC
Celková délka	21 mm
Velikost destiček	07 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SDUCR/L 0702
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	24 mm
Středové přesazení	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Vhodný základní držák	264900 – 264908
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Upínací šroub	269407
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500