

**Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: QC/11****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260408 QC/11
GTIN	4251414902558
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód řezná hlava: SDUCR/L 11T3

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 26 mm

Středové přesazení: 15 mm

Celková délka: 20 mm

**Technický popis**

Středové přesazení	15 mm
System	QC
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 2
Celková délka	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	26 mm
Vhodný základní držák	264900 – 264908
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SDUCR/L 11T3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Upínací šroub	269432
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15