

Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/08**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DWLNR/L 08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DWLNR/L 08
Velikost destiček	08 mm
Celková délka	35 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
System	DM
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 5
Podložka	259033 6
Středové přesazení	27 mm
Šroub pro podložku	259027 4
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Série	Vyvrtávací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Podložka	259228
Šroub pro podložku	259614
Jednotka patek	259507
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10