

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: DM/08**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DWLNR/L 08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Celková délka	35 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
Velikost destiček	08 mm
Šroub pro podložku	259027 4
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 1
Středové přesazení	27 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DWLNRL 08
Podložka	259033 6
System	DM
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Jednotka patek	259502
Podložka	259228
Šroub pro podložku	259614
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10