

**Vyvrtačací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/15****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DDUNR/L 15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DNMG 1506..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

**Technický popis**

Středové přesazení	27 mm
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 4
System	DM
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DNMG 1506..
Celková délka	35 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	48 mm
Velikost destiček	15 mm
Podložka	259033 3
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DDUNR/L 15
Šroub pro podložku	259027 2
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Jednotka patek	259506
Podložka	259225
Šroub pro podložku	259612
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10