



## Rádlovací kolečko PM, BL 30°, Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 25X6/1,2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290276 25X6/1,2
GTIN	4030741159947
Třída artiklu	29I

### Popis

#### Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

#### Upozornění:

- **Velikost 21,5×5×8 vhodné pro nástroje Quick.**
- **Další velikosti k dodání na poptávku.**

### Technický popis

Ø d <sub>2</sub> otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Provedení rýhovacího kolečka	BL 30°
Pro normu	DIN 82
Řezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovací kolečko

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	160 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	110 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	M
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		