

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 16$ mm, Závít M \times L:
M8X135****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301362 M8X135
GTIN	4045197770844
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

\varnothing stopky d	16 mm
Závít M	M8
Otvor $\varnothing D_1$	8,5 mm
Vnější $\varnothing D$	12,8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	135 mm
Užitná délka L_1	80 mm
Upnutí	$\varnothing d = 16$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

