

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 25$ mm, Závít M \times L:
M12X136****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 301366 M12X136 |
| GTIN | 4045197770899 |
| Třída artiklu | 31Z |

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Vnější $\varnothing D$ | 23 mm |
| Závít M | M12 |
| \varnothing stopky d | 25 mm |
| Otvor $\varnothing D_1$ | 12,5 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 136 mm |
| Užitná délka L_1 | 80 mm |
| Upnutí | $\varnothing d = 25$ mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kmitání | tlumené |
| Druh produktu | Prodloužení |

