

**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365045 80
GTIN	4045197771018
Třída artiklu	32D

Popis**Provedení:**

- **Solidní a ergonomické provedení.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Celková délka neměnná (vřeteno zajíždí do rukojeti)!**
- **Univerzální upevnění pomocí podélných otvorů.**
- **Pohyblivá čelist, bočně vedená.**
- **Pevné upínací čelisti se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

Do **0,20 mm.**

Technický popis

Výška čelistí C	30 mm
Celková výška c	64 mm
Hmotnost	4 kg
Rozsah upínání b	65 mm
Délka základního tělesa a	233 mm

Šířka čelistí A	80 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro ruční svěráky pro vrtačky Pro typ 80	365046 80
---	-----------