

**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365045 100
GTIN	4045197771025
Třída artiklu	32D

Popis**Provedení:**

- **Solidní a ergonomické provedení.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Celková délka neměnná (vřeteno zajíždí do rukojeti)!**
- **Univerzální upevnění pomocí podélných otvorů.**
- **Pohyblivá čelist, bočně vedená.**
- **Pevné upínací čelisti se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

Do **0,20 mm.**

Technický popis

Rozsah upínání b	87 mm
Výška čelistí C	30 mm
Hmotnost	4,8 kg
Šířka čelistí A	100 mm

Délka základního tělesa a	288 mm
Celková výška c	64 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro ruční svěráky pro vrtačky Pro typ 100	365046 100
--	------------