


**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365045 120
GTIN	4045197771032
Třída artiklu	32D

Popis**Provedení:**

- **Solidní a ergonomické provedení.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Celková délka neměnná (vřeteno zajíždí do rukojeti)!**
- **Univerzální upevnění pomocí podélných otvorů.**
- **Pohyblivá čelist, bočně vedená.**
- **Pevné upínací čelisti se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso z litiny.

Přesnost:

Do **0,20 mm.**

Technický popis

Délka základního tělesa a	343 mm
Rozsah upínání b	110 mm
Šířka čelistí A	120 mm
Celková výška c	66 mm

Výška čelistí C	30 mm
Hmotnost	6,5 kg
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro ruční svěráky pro vrtačky Pro typ 120	365046 120
--	------------