

**HOLEX****Digitální posuvné měřítko ABS, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412821 150
GTIN	4045197770233
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdrem.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Automatické vypnutí	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Materiál pláště	Kov

Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236