

**Digitální posuvné měřítko ABS, Rozsah měření: 150HMmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdrem.**

S **tvrdokovovými měřicími plochami** použitými na měřících čelistech a rovněž na měřících hrotech.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Materiál pláště	Kov
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Automatické vypnutí	ano
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Měřicí plocha	Tvrdokov
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236