

HOLEX**Digitální posuvné měřítko ABS s měřicími hroty, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415621 300
GTIN	4045197770288
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko **s absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Velký kontrastní digitální displej. Elektronika se po 5 minutách automaticky vypíná. Zapínání jednoduchým posunutím. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. **S robustním kovovým pláštěm.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Měřicí hrot	ano
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032