

**Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418742 150
GTIN	4045197770295
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Přídavný můstek č. 418744.

**Technický popis**

Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Kalibrování	A1
Délka můstku	100 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm

Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1