

**Garant****Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309617 25
GTIN	4045197771759
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.

**S drážkami.****Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Zvláštní příslušenství:**

Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

**Technický popis**

Celková délka L	24 mm
Maximální utahovací moment	101 Nm
Pro ER	25 mm

Závit	M34×1,5
Vnější Ø D	44 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínací matice