

Garant**Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER, Pro ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309617 40
GTIN	4045197771773
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.

S drážkami.**Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Vnější Ø D	61,9 mm
Maximální utahovací moment	169 Nm
Závit	M52×1

Celková délka L	29 mm
Pro ER	40 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice