

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	36 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M16
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 35
Příložka, šroub, pružina	259035 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Šroub pro podložku	259025 11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Podložka Typ 35

259031 35

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Šroubek pro podložku Typ 11

259025 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600