

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Celková délka L	170 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 3232P16
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro podložku	259025 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Podložka	259031 35
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 6
Velikost stopky	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Šroubek pro podložku Typ 11

259025 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Podložka Typ 35

259031 35

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600