

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	19 mm
Podložka	259031 36
ISO kód držáku	DCLNR/L 3232P19
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 7
Celková délka L	170 mm
Šroub pro podložku	259025 12
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Šroub pro podložku 10dílná sada Typ 2	259026 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložka Typ 36	259031 36
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500